

< 붙임 2 > 캡슐커피머신 종합결과표

브랜드	수입/판매원	모델명	품질								경제성·환경성		안전성 주7	제품 특성						캡슐 수거 프로그램	구입 가격* [원]
			추출시간 주1 [초]	추출량			추출온도		소음 [dB(A)]	소비 전력량 주6 [Wh]	물통 용량 [L]	호환가능 캡슐 종류		부가기능							
				1회(첫 잔) 평균 추출량 [g]	1회(첫 잔) 추출량 균일성 주2 [%]	연속 2회 추출량 균일성 주3 [%]	1회(첫 잔) 추출액 온도 편차 주4 [°C]	연속 2회 추출액 간의 온도 편차 주5 [°C]						세척 용이성 주8	캡슐 자동 수거 주9	추출량 조절	추출 온도 조절				
네스카페 돌체구스토	네슬레코리아 유한책임회사	1023	50	41	★★★★	★★★★	5	4	64	14	○	0.8	㉠	√		√	√	√	√	139,000	
네스프레소	네슬레코리아 유한책임회사	D30	60	42	★★	★★	2	4	58	14	○	0.6	㉡	√	√	√		√	179,000		
던킨	(주)천마하나로	3A-C276	63	36	★★	★★	1	6	63	17	○	0.45	㉢	√	√	√			136,300		
메디프레소	(주)메디프레소	MEDI-CNTM02	58	38	★★★★	★★★★	3	0	59	16	○	0.65	㉣	√	√	√			166,700		
보만	(주)보만코리아	CM2140B	56	45	★★	★	3	2	58	16	○	0.6	㉤㉥	√		√			139,000		
이디야	(주)이디야	3A-C263B-F	57	33	★★	★★	1	0	58	18	○	0.6	㉦	√	√	√			139,000		
이탈리코	(주)비에스티엔	41084 (Lucca)	53	56	★	★★	2	1	60	17	○	0.75	㉧	√	√	√			148,000		
일리	(주)큐로홀딩스	Y3.3 E&C	83	24	★	★	1	1	57	16	○	0.75	㉨	√	√	√	√	주10	109,000		
하이메이드	롯데하이마트(주)	HCF-HC60GR	60	37	★★	★★	2	2	60	15	○	0.6	㉩㉪㉫	√		√			149,000		
SCISHARE	쿠팡 주식회사	S1201	58	44	★★	★★★★	3	2	62	16	○	0.62	㉬	√	√	√			99,800		

<기호의 표시>

- ★★★★(상대적 우수) ★★★(양호) ★(보통)
- : 관련 기준에 적합하거나 이상 없음.
- × : 관련 기준에 부적합한 것.
- √ : 해당 기능 있음.

- 주1. 예열시간을 포함한 에스프레소(제품 기본설정값) 1잔을 추출할 때 소요되는 시간
- 주2. 1회 추출 반복 시험 결과, 추출량의 편차 및 균일성을 확인하여 평가함(한 잔 추출하는 경우)
- 주3. 2회 연속해서 추출 시 1회 추출량과 2회 추출량 간의 편차 및 균일성을 확인하여 평가함(두 잔 추출하는 경우)
- 주4. 1회 추출 반복 시험 결과, 추출액 온도의 편차를 확인함(한 잔 추출하는 경우)
- 주5. 2회 연속해서 추출 시 1회 추출액 온도와 2회 추출액 온도 간의 편차를 확인함(두 잔 추출하는 경우)

- 주6. 전원 공급 후 에스프레소 1잔을 추출하고(예열 포함), 절전모드 진입 시까지의 소비전력량
- 주7. 구조(녹-누수-전도안정성), 감전보호(누설전류-절연내력-접지저항), 온도상승(작동 중 표면온도) 확인
- 주8. 물통 및 부속품이 세척하기 용이하도록 분리가 가능한지 여부 확인
- 주9. 커피 추출 시 사용한 캡슐을 직접 비우지 않고 자동으로 수거 가능한지 여부 확인
- 주10. 사용한 캡슐을 분리하는 오프너(별도 구매 필요)가 있어 내용물을 비워 분리배출이 가능함

*2023. 3. 온라인 구입가격 기준임.

<호환가능한 캡슐 종류>

- ㉠ 네스프레소(오리지널) ㉡ 돌체구스토 ㉢ 일리 ㉣ 이탈리코 ㉤ 분쇄원두

< 붙임 5 > 캡슐커피머신 제품 사진

캡슐커피머신 제품 사진

브랜드 모델명	네스카페 돌체구스토 1023	네스프레소(오리지널) D30	던킨 3A-C276	메디프레소 MEDI-CNTM02	보만 CM2140B
제품 사진					
브랜드 모델명	이디야 3A-263B-F	이탈리코 41084(Lucca)	일리 Y3.3 E&C	하이메이드 HCF-HC60GR	SCISHARE S1201
제품 사진					